

# separador de fluidos CQA-28

Código da peça: 196984

FESTO

para a drenagem de água



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	20 mm
Posição de instalação	vertical
Tamanho da embalagem	1
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 7 bar
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...] ]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura do meio	-25 ... 75 °C
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso do produto	18 g
Conexão pneumática 1	União CQ-28
Conexão pneumática 2	União CQ-28
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Latão