


# módulo AS-i

## ASI-EVA-4E-M12-5POL

Código da peça: 197069

FESTO

Interface AS-i para 4 entradas de sensores.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Proteção contra inversão de polaridade	para tensão operacional
Tensão operacional c.c., AS-i	26,5 ... 31,6 V
Quantidade máxima de entradas	4
Ondulação residual AS-i	20 mVss
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Peso do produto	200 g
Características entradas	conforme IEC 1131-2, tipo 02
Lógica de comutação entradas	PNP (comutação positiva)
Tipo de fixação	com furo passante