



válvula de fechamento

HE-N3/8-LO

Código da peça: 197129

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio de vedação	não temperado
Função de ar de escape	não estrangulável
Tipo de pilotagem	direto
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Valor C	20,95 l/sbar
Valor b	0,42
Vazão nominal padrão	5.200 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação	aparafusável
Posição de instalação	Nos dois lados
Sentido do fluxo	não reversível
Peso do produto	1.100 g
Conexão pneumática 1	3/8 NPT
Conexão pneumática 2	3/8 NPT
Conexão pneumática 3	1 NPT
Material das vedações	NBR TPE-U(PU)
Material do corpo	Injetados de alumínio