

# conjunto de montagem axial EAMM-A-D60-100A-S1

Código da peça: 2256700

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



## Ficha técnica

| Característica                  | Valor              |
|---------------------------------|--------------------|
| Posição de instalação           | Nos dois lados     |
| Conformidade LABS               | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de armazenamento    | -25 ... 60 °C      |
| Umidade relativa do ar          | 0 - 95 %           |
| Classe de proteção              | IP65               |
| Temperatura ambiente            | -10 ... 60 °C      |
| Torque transferível             | 17 Nm              |
| Peso do produto                 | 1.170 g            |
| Código da interface do atuador  | D60A<br>D60B       |
| Código da interface do motor in | 100A               |
| Observações sobre material      | Conforme RoHS      |