



silenciador U-1/2

Código da peça: 2310

★ Linha de produtos básicos

FESTO

Para redução de ruído e para evitar contaminação nas conexões de escape de componentes pneumáticos



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão de operação Mpa	0 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Vazão em relação à atmosfera	10.300 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de pressão acústica	82 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Peso do produto	58,2 g
Conexão pneumática	G1/2
Material do inserto do silenciador	PE
Observações sobre material	Conforme RoHS