


# cilindro redondo

## EG-12-40

Código da peça: 2417

FESTO

com retorno por mola



### Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	40 mm
Diâmetro do êmbolo	12 mm
Amortecimento	Sem amortecimento
Detecção de posição	Sem
Variante	Haste do êmbolo unilateral
Pressão de trabalho	2 ... 8 bar
Modo de operação	de simples ação no avanço
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força teórica a 6 bar, avanço	68 N
Conexão pneumática	G1/8