

garfo SG-M12

Código da peça: 2675

FESTO

com porca sextavada, para movimento oscilante na haste do atuador,
conforme DIN ISO 8140.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	M12
Com base na norma padrão	ISO 8140
Conforme norma	DIN 71752
Conexão roscada	Rosca interna M12
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	168 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material do garfo	Aço galvanizado
Material da porca	Aço galvanizado