

conjunto de montagem paralelo EAMM-U-70-D40-60G-96

Código da peça: 2785471

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---------------------------------|-----------------------|
| Dimensões | 70 |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Relação de transmissão | 1:1 |
| Rotação máxima | 5.000 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95 % |
| Classe de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento de inércia | 118 kgmm ² |
| Torque de acionamento sem carga | 0,18 Nm |
| Torque transferível | 7 Nm |
| Peso do produto | 1.740 g |
| Código da interface do atuador | D40B |
| Código da interface do motor in | 60G |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |