


# conjunto de montagem paralelo EAMM-U-110-D50-60G-120-S1

Código da peça: 2798665

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	110
Posição de instalação	Nos dois lados
Relação de transmissão	1:1
Rotação máxima	5.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	799 kgmm <sup>2</sup>
Torque de acionamento sem carga	0,3 Nm
Torque transferível	25 Nm
Peso do produto	5.320 g
Código da interface do atuador	D50B
Código da interface do motor in	60G
Observações sobre material	Conforme RoHS