


# flange oscilante SZB-32

Código da peça: 30798

FESTO

Para atuador DZH, lado longitudinal, cavalete adequado LBZB, LN.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	32
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso do produto	172 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Aço alta liga, inoxidável
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material do mancal	Plástico
Material dos parafusos	Aço, galvanizado
Material da trava	Aço para molas, galvanizado