


cabo com conector KMF-1-230AC-5

Código da peça: 30938

FESTO

pré-montado, para solenóides F.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M3
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	320 g
Conexão elétrica	Soquete
Tensão operacional nominal c.a.	230 V
Conexão de aterramento	disponível
Comprimento do cabo	5 m
Dímetro do cabo	6 mm
Estrutura do cabo	3x0,75
Classe de proteção	IP67 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material da blindagem de cabo	PVC
Material do corpo	PC POM
Material do contato elétrico	bronze