


cabo com conector KMV-1-230AC-2,5

Código da peça: 30940

FESTO

pré-montado, para solenóides V.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M3
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	170 g
Conexão elétrica	Soquete Diagrama de conexões formato B conforme EN175301-803
Tensão operacional nominal c.a.	230 V
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Conexão de aterramento	disponível
Comprimento do cabo	2,5 m
Diâmetro do cabo	6 mm
Estrutura do cabo	3x0,75
Classe de proteção	IP67 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material da blindagem de cabo	PVC
Material do corpo	PC
Material do contato elétrico	bronze