

# garfo SG-M8

Código da peça: 3111

★ Linha de produtos básicos

com porca sextavada, para movimento oscilante na haste do atuador,  
conforme DIN ISO 8140.

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Dimensões                            | M8                               |
| Conforme norma                       | DIN 71752<br>ISO 8140            |
| Conexão roscada                      | Rosca interna M8                 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B2-L                   |
| Classificação RSBP, conforme CD-0033 | F1                               |
| Temperatura ambiente                 | -40 ... 150 °C                   |
| Peso do produto                      | 53 g                             |
| Observações sobre material           | Conforme RoHS                    |
| Material do pino de montagem         | Aço<br>galvanizado               |
| Material do garfo                    | Aço<br>galvanizado               |
| Material da porca                    | Aço<br>galvanizado               |