

## carro SPZ-20-25-P-A



Código da peça: 32727

Produto a ser descontinuado

FESTO

com atuadores gêmeos de haste passante, trabalham como mesa,  
para detecção sem contato direto

Produto será descontinuado. Disponível até 2019. Produto alternativo  
no Support Portal..



### Ficha técnica

| Característica                                 | Valor  |
|--|--|
| Curso  | 25 mm  |
| Faixa de posição final ajustável / comprimento | 10 mm  |
| Diâmetro do êmbolo                             | 20 mm  |
| Modo de operação da unidade de acionamento     | Cursor   |
| Amortecimento                                  | Amortecimento pneumático com batente fixo metálico                         |
| Posição de instalação                          | Nos dois lados   |
| Guia   | Guia deslizante  |
| Princípio construtivo                          | Guia   |
| Detecção de posição                            | Para sensor de proximidade   |
| Pressão de trabalho                            | 1 ... 10 bar   |
| Modo de operação                               | de dupla ação  |
| Meio operacional                               | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]                              |
| Observação sobre meio operacional e do piloto  | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK           | 2 – Resistência à corrosão moderada  |
| Temperatura ambiente                           | -20 ... 80 °C  |
| Força teórica a 6 bar, retorno                 | 282 N  |
| Força teórica a 6 bar, avanço                  | 282 N  |
| Conexão pneumática                             | M5   |
| Material cover                                 | Liga de alumínio   |
| Material seals                                 | NBR  |
| Material housing                               | Liga de alumínio   |
| Material piston rod                            | Aço alta liga, inoxidável  |