

Fixação por pés HNG-80


Código da peça: 32951

Produto a ser descontinuado

para atuadores DNG, DNGU.

Produto será descontinuado. Disponível até 2015. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	80
Com base na norma padrão	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Conforme norma	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	1.080 g
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, fixação	Aço galvanizado
Informação sobre material, parafusos	Aço galvanizado