

cavelete para fixação oscilante LNZG-40/50

Código da peça: 32960

FESTO

Mancal (2 peças) para atuador com fixação por cavelete DNGZS.
Essa fixação também pode ser utilizada com atuadores DNC, DNG e DNGU com fixação oscilante central ou anel oscilante.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	40/50
Com base na norma padrão	ISO 15552
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1a
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso do produto	129 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Liga de alumínio
Material do mancal	Plástico