


# Unidade de guia FEN-80- -KF

Código da peça: 33488

FESTO

Produto a ser descontinuado. Disponível até 2008



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	80
Curso	10 ... 500 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Guia
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força de deslocamento	40 N
Peso adicional por 10 mm de curso	80 g
Peso básico para curso de 0 mm	10.430 g
Tipo de fixação	com rosca interna
Informação sobre material, elementos de guia	Aço temperado
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio anodizado