

# fixação por pés DAMH-Q12-6

Código da peça: 3371840

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	6
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Torque máximo	1 Nm
Peso do produto	27 g
Tipo de fixação	com furo passante
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do suporte	Aço galvanizado