

conector fêmea KDV6-PK-6

Código da peça: 337348

FESTO

para união para tubo flexível múltipla de tubos de polímero flexíveis com diâmetro nominal 6.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	5,3 mm
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Conexão pneumática	para tubos com diâmetro externo de 8 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS