



elemento OU OS-1/2

Código da peça: 3427

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	função OU
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Tipo de fixação	com furo passante
Vazão nominal padrão	5.000 l/min
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Diâmetro nominal	12 mm
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Conexão pneumática 3	G1/2
Observações sobre material	Conforme RoHS