


# guia FENG-80- -GF

Código da peça: 34485

FESTO

com buchas deslizantes, serve como proteção antigiro, guia com alto grau de precisão.



## Ficha técnica

| Característica                                                                         | Valor                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Dimensões                                                                              | 80                                 |
| Curso                                                                                  | 10 ... 500 mm                      |
| Posição de instalação                                                                  | Nos dois lados                     |
| Guia                                                                                   | Guia deslizante                    |
| Princípio construtivo                                                                  | Guia                               |
| Conformidade LABS                                                                      | VDMA24364-B2-L                     |
| Temperatura ambiente                                                                   | -20 ... 80 °C                      |
| Força de deslocamento                                                                  | 70 N                               |
| Fator de massa adicional por 10 mm de curso                                            | 76 g                               |
| Peso básico para curso de 0 mm                                                         | 10.720 g                           |
| Peso adicional por 10 mm de curso                                                      | 76 g                               |
| Centro de gravidade de massa em movimento com curso de 0 mm                            | 54 mm                              |
| Tolerância adicional para centro de gravidade de massa em movimento por curso de 10 mm | 3,9 mm                             |
| Tipo de fixação                                                                        | com rosca interna                  |
| Observações sobre material                                                             | Conforme RoHS                      |
| Material dos componentes da guia                                                       | Aço alta liga                      |
| Material do corpo                                                                      | Liga de alumínio forjado anodizado |
| Material do duplicador                                                                 | Aço temperado                      |