


guia FENG-80- -KF

Código da peça: 34491

FESTO

com guia de esferas recirculantes, serve como proteção antigiro, guia com alto grau de precisão.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	80
Curso	10 ... 500 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Guia
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força máxima Fy	2.300 N
Força máx. Fy static	3.120 N
Força máxima Fz	2.300 N
Força máx. Fz static	3.120 N
Torque máx. Mx	170 Nm
Torque máximo Mx estático	231 Nm
Torque máx. My	191 Nm
Torque máximo My estático	259 Nm
Torque máx. Mz	191 Nm
Torque máximo Mz estático	259 Nm
Força de deslocamento	40 N
Fator de massa adicional por 10 mm de curso	77 g
Peso básico para curso de 0 mm	10.430 g
Peso adicional por 10 mm de curso	77 g
Centro de gravidade de massa em movimento com curso de 0 mm	54 mm
Tolerância adicional para centro de gravidade de massa em movimento por curso de 10 mm	3,9 mm
Tipo de fixação	com rosca interna
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos componentes da guia	Aço temperado
Material do corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Material do duplicador	Aço temperado