

Fixação oscilante SNGB-32


Código da peça: 34540

Produto a ser descontinuado

para atuadores DNG, DNGU, cavalete adequado LN, LSN.

Produto será descontinuado. Disponível até 2014. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Dimensões | 32 |
| Com base na norma padrão | ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 90 °C |
| Peso do produto | 125 g |
| Observações sobre material | Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS |
| Informação sobre material, fixação | Injetados de alumínio |
| Informação sobre material, pinos | Aço galvanizado |
| Informação sobre material, mancal | Plástico |
| Informação sobre material, parafusos | Aço galvanizado |
| Informação sobre material, fusível | Aço para molas, galvanizado |