


ventosa com adaptador VAS-100-1/4-NBR

Código da peça: 34586

FESTO

com anel de vedação OL.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4 mm
Diâmetro da ventosa com conector	100 mm
Diâmetro efetivo de sucção	85 mm
Posição de conexão	em cima
Formato da ventosa	redonda, plana
Pressão de operação Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Pressão de trabalho	-0,95 ... 0 bar
Pressão operacional	-13,775 ... 0 psi
Pressão de operação nominal	-0,07 MPa
Pressão nominal operacional	-0,7 bar
Pressão de operação nominal (psi)	-10,15 psi
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força de ruptura com 70% de vácuo	397 N
Força de fixação com pressão operacional normal	397 N
Rosca de fixação	G1/4
Fixação da ventosa com conector	G 1/4
Conexão de vácuo	G1/4
Cor	preto
Dureza Shore	70 +/- 5
Material do bujão roscado	Injetados de zinco
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da ventosa	NBR