


placa intermediária MUH-ZP-D-3-24G

Código da peça: 34934

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2026. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	14,5 mm
Dimensão da grade	72 mm
Tipo de acionamento	elétrico
Posição de instalação	Nos dois lados
Acionamento auxiliar manual	Pulsante
Tipo de retorno	mola mecânica
Tipo de pilotagem	direto
Sentido do fluxo	não reversível
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Pressão de acionamento	2 ... 10 bar
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 ... 40 °C
Temperatura do meio	-5 ... 50 °C
Classe de proteção	IP65
Meio de pilotagem	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	500 g
Tipo de fixação	com furo passante
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR