


# cabo de conexão KMYZ-2-24-5-LED

Código da peça: 34998

FESTO

para geradoras de vácuo VAD-MYB, VADM, VADMI.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Classificação marítima	ver certificado
Indicador da posição de comutação	LED
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso autocortante
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	90 g
Conexão elétrica	2 pólos / 2 fios Conector angular / cabo Formato quadrado / sem conector
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Corrente a 40°C	1 A
Conexão de aterramento	não disponível
Comprimento do cabo	5 m
Propriedades do cabo	Padrão
Dímetro do cabo	3,4 mm
Estrutura do cabo	2x0,25
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PUR)
Material do corpo	PA
Material do contato elétrico	bronze