

# Atuador giratório DRQ-32-90-PPVJ-A


Código da peça: 35212

Produto a ser descontinuado

FESTO

Atuador giratório para detecção de posição sem contato direto, com amortecimento de fim de curso ajustável e cremalheira autocompensada.

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	32
Ângulo de amortecimento	77,3 deg
Faixa de ajuste do ângulo de rotação nos dois lados	-5 /+ 5 deg
Ângulo de rotação	90 deg
Amortecimento	Amortecimento pneumático, regulável
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Cremalheira/pinhão
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Pressão de trabalho	2,5 ... 10 bar
Frequência máxima oscilante a 6 bar	2,8 Hz
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque teórico a 6 bar	5 Nm
Momento de inércia admissível	0,002 kgm <sup>2</sup>
Peso do produto	2.270 g
Tipo de fixação	com rosca interna
Conexão pneumática	G1/8
Informação sobre material, eixo propulsor	Aço cementado
Informação sobre material, vedações	TPE-U(PU) NBR