

ventosa com adaptador VASB-8-M5-NBR

Código da peça: 35410

FESTO

com anel de vedação OL.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2 mm
Diâmetro da ventosa com conector	8 mm
Diâmetro efetivo de sucção	5,5 mm
Posição de conexão	em cima
Formato da ventosa	Redonda, tipo fole, 1,5 dobras
Pressão de operação Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Pressão de trabalho	-0,95 ... 0 bar
Pressão operacional	-13,775 ... 0 psi
Pressão de operação nominal	-0,07 MPa
Pressão nominal operacional	-0,7 bar
Pressão de operação nominal (psi)	-10,15 psi
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força de ruptura com 70% de vácuo	1,6 N
Força de fixação com pressão operacional normal	1,6 N
Rosca de fixação	M5
Fixação da ventosa com conector	M5
Conexão de vácuo	M5
Cor	preto
Dureza Shore	60 +/- 5
Material do bujão roscado	Latão
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da ventosa	NBR