


ventosa com adaptador VASB-100-1/4-NBR

Código da peça: 35416

FESTO

com anel de vedação OL.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4 mm
Diâmetro da ventosa com conector	100 mm
Diâmetro efetivo de sucção	85 mm
Posição de conexão	em cima
Formato da ventosa	Redonda, tipo fole, 1,5 dobras
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força de ruptura com 70% de vácuo	397 N
Força de fixação com pressão operacional normal	397 N
Rosca de fixação	G1/4
Fixação da ventosa com conector	G 1/4
Conexão de vácuo	G1/4
Cor	preto
Dureza Shore	60 +/- 5
Material do bujão roscado	Injetados de zinco
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da ventosa	NBR