

pistola de ar econômica LSP-1/4-D

Código da peça: 35528

FESTO

Execução em metal injetado



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de ar de escape	Jato de ar pode ser dosado
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Vazão em relação à atmosfera	120 l/min
Vazão nominal padrão	120 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Nível de pressão acústica	90 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso do produto	240 g
Conexão pneumática	Rosca interna G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Liga de alumínio