

Ventosa VAS-100-1/4-PUR

Código da peça: 36141

FESTO

com anel de vedação OL.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4 mm
Diâmetro da ventosa com conector	100 mm
Diâmetro efetivo de sucção	85 mm
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte superior redonda, padrão
Meio operacional	Ar atmosférico
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Força de ruptura com 70% de vácuo	397 N
Rosca de fixação	G1/4
Fixação da ventosa com conector	G 1/4
Conexão de vácuo	G1/4
Dureza Shore	62
Informação sobre material, espigão aparafusado	Injetados de zinco
Informação sobre material, ventosa com conector	TPE-U(PU)