



válvula reguladora de fluxo unidirecional

GGO-1/4-3/8

Código da peça: 3634

FESTO

com rolete e vazão de básica ajustável



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Função de válvula | Função reguladora de fluxo |
| Conexão pneumática 1 | G1/4 |
| Conexão pneumática 2 | G1/4 |
| Tipo de acionamento | mecânico |
| Elemento de ajuste | Gatilho |
| Tipo de fixação | com furo passante |
| Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento | 950 l/min |
| Vazão nominal padrão na direção de retenção | 1150 l/min |
| Pressão de trabalho | 0,03 ... 8 bar |
| Pressão operacional | 0,43 ... 116 psi |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Material do corpo | Liga de alumínio |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura do meio | -10 ... 60 °C |
| Peso do produto | 400 g |
| Material das vedações | NBR |