



Válvula de tecla robusta PV-3-1/8

Código da peça: 3648
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2014. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias, fechada, monoestável
Tipo de acionamento	manual
Vazão nominal padrão	80 l/min
Pressão de trabalho	-0,95 ... 8 bar
Princípio construtivo	Válvula de assento com retorno por mola
Tipo de retorno	mola mecânica
Dímetro nominal	2 mm
Princípio de vedação	não temperado
Tipo de pilotagem	direto
Sentido do fluxo	reversível
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	520 g
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Informação sobre material, corpo	Injetados de alumínio