

espiral flexível para tubos PKB-50-BL

Código da peça: 3656

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Para conjunto de tubos flexíveis com diâmetro máx. de 50 mm
Diâmetro externo	6 mm
Diâmetro interno	4 mm
Instruções de uso	12 tubos flexíveis com diâmetro externo de 12 mm 28 tubos flexíveis com diâmetro externo de 8 mm 50 tubos flexíveis com diâmetro externo de 6 mm 60 tubos flexíveis com diâmetro externo de 4 mm
Comprimento do tubo flexível	50 m
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto por comprimento	0,0146 kg/m
Cor	azul
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	PE