


válvula reguladora de fluxo unidirecional GR-1/2

Código da peça: 3720

FESTO

Vazão ajustável em um único sentido do fluxo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	com furo passante
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	1.620 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	2760 l/min
Pressão de trabalho	0,1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-20 ... 75 °C
Material do corpo	Injetados de zinco
Posição de instalação	Nos dois lados
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 ... 75 °C
Peso do produto	517 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do parafuso de regulagem	Latão