

suporte de montagem DHAS-MA-B6-80

Código da peça: 3899099

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	80
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	10 ... 50 °C
Peso do produto	38 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do suporte do adaptador	Aço alta liga, inoxidável