


indicador de posição SASF-S2-B-F-A34

Código da peça: 4046082

FESTO

para montagem no eixo de acionamento de acionamentos padrão VDI / VDE3845 (calibre para orifício 80mm).



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de ajuste do ângulo de rotação	0 ... 90 deg
Dimensões L x C x A	Ø 65 x 40
Resistência à vibração	Teste de aplicação do transporte com grau de severidade 2 conforme FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste de choque com nível de gravidade 2 conforme FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso do produto	55 g
Tipo de fixação	Segundo VDI/VDE 3845
Cor do corpo	preto
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do espaçador	PA
Material do corpo	PA PP
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável