


engate rápido macho KS2-CK-4

Código da peça: 4090

FESTO

para acoplamento de tubos flexíveis com retenção automática no desengate.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Diâmetro nominal | 2,7 mm |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 12 bar |
| Vazão nominal padrão | 123 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso do produto | 11 g |
| Conexão pneumática 1 | CK-4 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |