

# Tubo flexível de plástico

## PL-13-BL

Código da peça: 4103

FESTO

para conexões CK e N.

A pressão máxima é admitida na temperatura máxima.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	17,6 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	100 mm
Diâmetro interno	13 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	0 ... 7 bar
Meio operacional	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-10 ... 35 °C
Peso do produto por comprimento	0,135 kg/m
Cor	azul
Dureza Shore	A 85 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, tubo flexível	PVC-P