


compensador de momento DARD-L8-25-S

Código da peça: 4134871

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|----------------------------------|
| Dimensões | 20/25 |
| Desvio radial +/- | 2,5 mm |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Carga máxima admissível de curta duração na direção da força +/- | 3.000 N |
| Carga máxima admissível de longa duração na direção da força +/- | 1.400 N |
| Peso do produto | 48 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS Sem cobre |
| Material do adaptador | Alumínio anodizado |
| Material dos parafusos | Aço, galvanizado |