



bloco E

ZK-PK-3-6/3

Código da peça: 4204

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função E
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Vazão nominal padrão	100 l/min
Pressão de trabalho	1,6 ... 8 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material do corpo	POM
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]
Diâmetro nominal	2,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Peso do produto	85 g
Conexão pneumática 3	PK-3
Material das vedações	NBR