



# válvula pneumática

## VL/O-3-PK-3

Código da peça: 4233

FESTO

Conforme a seleção das conexões tem função normalmente aberta ou normalmente fechada.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias, aberta, monoestável
Vazão nominal padrão	100 l/min
Pressão de trabalho	0 ... 8 bar
Princípio construtivo	Assento de válvula
Diâmetro nominal	2,5 mm
Tempo de comutação, desligado	50 ms
Tempo de comutação, ligado	12 ms
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:..]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Meio de pilotagem	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:..]
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	110 g
Tipo de fixação	na base de conexão em trilho para montagem com furo passante Opcional:
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 4	PK-3
Conexão pneumática 5	PK-3
Material da placa de conexão	Latão reforçado com PPS
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Plástico Injetados de zinco