


conjunto de montagem axial EAMM-A-V20-28A

Código da peça: 4505258

★ Linha de produtos básicos

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	36,4 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	10.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	0,022 kgmm ²
Torque transferível	0,2 Nm
Peso do produto	27 g
Código da interface do atuador	V20
Código da interface do motor in	28A
Observações sobre material	Conforme RoHS