



válvula toggle H-5/3-1/4

Código da peça: 4577

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/3 vias, fechada
Tipo de acionamento	manual
Vazão nominal padrão	680 l/min
Pressão de operação Mpa	0,2 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	2 ... 10 bar
Tipo de retorno	mola mecânica
Diâmetro nominal	7 mm
Princípio de vedação	não temperado
Tipo de pilotagem	servopilotado
Sentido do fluxo	não reversível
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	1.060 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4