



# válvula solenoide MLC-8-3/8-B

Código da peça: 4801  
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	8/2 vias, monoestável
Tipo de acionamento	elétrico
Vazão nominal padrão	1.800 l/min
Pressão de trabalho	2 ... 10 bar
Princípio construtivo	Válvula de carretel
Tipo de retorno	Mola pneumática
Dímetro nominal	9 mm
Princípio de vedação	não temperado
Posição de instalação	vertical
Acionamento auxiliar manual	não disponível
Alimentação de ar servopilotada	interno
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Necessita operação lubrificada
Temperatura do meio	-5 ... 40 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Conexão pneumática 3	G3/8
Conexão pneumática 4	G3/8
Conexão pneumática 5	G3/8
Informação sobre material, vedações	NBR