



Filtro EMC CAMF-C5-FC

Código da peça: 4825847
Produto a ser descontinuado

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 30 V
Tensão operacional nominal c.a.	24 V
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de proteção	IP30
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Observações sobre material	Conforme RoHS
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Electrical connection 1, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	15
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	8
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, design	angular
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Conector
Conexão elétrica 2, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	15
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	8
Conexão elétrica 2, tipo de montagem	2x parafuso 4-40 UNC-2A
Protocolo	HIPERFACE
Cor do corpo	prata
Material do corpo	Plástico metalizado