


# flange do eixo DARF-Q12-25

Código da peça: 4886223

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	25
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Torque máximo	1,2 Nm
Peso do produto	60 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do flange	Feito de liga de alumínio anodizado
Material dos parafusos	Aço, galvanizado