


# manivela VAOH-F7-14-H9-A-22

Código da peça: 4895385

FESTO

para acionamento mecânico das válvulas de esfera VZBE (2 vias),  
bloqueável.

A Festo é somente o distribuidor deste produto, não o fabricante.



## Ficha técnica

| Característica                             | Valor                           |
|--|---------------------------------|
| Comprimento                                | 170 mm                          |
| Tipo de acionamento                        | manual                          |
| Posição de instalação                      | Nos dois lados                  |
| Abertura da chave                          | 14 mm                           |
| Classe de resistência à corrosão KBK       | 3 – Resistência à corrosão alta |
| Conformidade LABS                          | VDMA24364-Zona III              |
| Peso do produto                            | 180 g                           |
| Observações sobre material                 | Conforme RoHS                   |
| Material da alavanca manual                | Aço alta liga, inoxidável       |
| Informação sobre material, alavanca manual | 1.4301                          |