



cilindro redondo

EG-25-40

Código da peça: 4923

FESTO

com retorno por mola



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	40 mm
Diâmetro do êmbolo	25 mm
Amortecimento	Sem amortecimento
Detecção de posição	Sem
Variante	Haste do êmbolo unilateral
Pressão de trabalho	1 ... 8 bar
Modo de operação	de simples ação no avanço
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força teórica a 6 bar, avanço	215 N
Conexão pneumática	G1/8