


acoplamento EAMD-67-51-22-32X32-U

Código da peça: 5070937

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	22 mm
Diâmetro fixação 2	32 mm
Dimensões	67
Comprimento nominal	51 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	4.500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	374 kgmm ²
Torque transferível	133 Nm
Peso do produto	740 g
Observações sobre material	Conforme RoHS